


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας	1/2" NPT
--------------------	----------

Εφαρμογή

Μέσο	Υγρά; Επιθετικά μέσα
------	----------------------

Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30
-------------------------	----

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]	5...70
------------------------	--------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	0...60
-------------------------	--------

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...40
---------------------------	--------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	7
----------------------------	---

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	2...20
----------------------	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]	2...20
----------------------	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
--------------------	-----------------	--------------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFN12XBK/US

Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
--------------------	----------------	---------------------

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	κεραμικό (99,9 % Al ₂ O ₃)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	κεραμικό (99,9 % Al ₂ O ₃)
Σύνδεση διεργασίας	1/2" NPT

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 1, PTFE
-----------------------	--------------------

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Για στεγανοποίηση χρησιμοποιήστε τη παρεχόμενη τσιμούχα PTFE.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι