


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABBE0/10M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή Επικίνδυνη περιοχή ζώνης 0

Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...60

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Εφαρμογή Επικίνδυνη περιοχή ζώνης 0

Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...60

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...60

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200 Exi

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABBE0/10M

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι