
SF3002

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABA/10M/PH

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο		Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30
Υγρά		
Εφαρμογή		Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αέρια		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS 0200
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...2000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10

SF3002


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABA/10M/PH

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	

Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι