


**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Μήκος ράβδου L	[mm]	12
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο		Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-20...70
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-20...70
-------------------	------	----------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-20...70
-------------------	------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
----------------------------	--	-------------------------------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Μήκος ράβδου L	[mm]	12
----------------	------	----

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...2000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Αέρια

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABB/2G

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση		DMT 03 ATEX E091; IECEx BVS 06.0007
Σήμανση ATEX		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Αντοχή σε κρούσεις		DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	8648
Κατάταξη ασφαλείας		
Μεγ. αυτοχωρητικότητα	[nF]	1,2
Μεγ. αυτεπαγωγή	[μH]	6
Κλάση θερμοκρασίας		T4
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	456
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος εγκατάστασης EL	[mm]	45
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Ο έλεγχος τύπου κατασκευής σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EG (ATEX) λαμβάνει υπόψη κατ' αρχήν μόνο τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (0,8...1,1 bar). Η χρήση σε πιέσεις εκτός αυτής της κλίμακας, πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από τον ίδιο το χρήστη. Τηρείστε πιστά τις οδηγίες λειτουργίας και το πιστοποιητικό δοκιμής τύπου.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

SF321A




Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABB/2G

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε

BK = μαύρο

WH = Λευκό

GY = Γκρι