


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABB/10M/PH

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF5200 + E40096

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας

G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Μέσο

Υγρά; Αέρια

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Υγρά

Εφαρμογή

Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου

VS 0200

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης

[cm/s]

3...300

Μέγιστη ευαισθησία

[cm/s]

3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης

[cm/s]

200...2000

Μέγιστη ευαισθησία

[cm/s]

200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας

[K/min]

15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης

[s]

1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης

[s]


1...10



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABB/10M/PH

Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 10 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι