


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ZBB

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF5301 + E40096

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας

G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Μέσο

Υγρά; Αέρια

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Υγρά

Εφαρμογή

Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

0...120

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

0...100

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου

VS 0200

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης

[cm/s]

3...300

Μέγιστη ευαισθησία

[cm/s]

3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης

[cm/s]

200...2000

Μέγιστη ευαισθησία

[cm/s]

200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας

[K/min]

15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης

[s]

1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης

[s]

1...10

Αέρια

Χρόνος απόκρισης

[s]


1...10



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ZBB

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m, Σιλίκονη; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Σύνδεση	



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι