


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI0553

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 εσωτερικό σπείρωμα M18 x 1,5
2 μπουτόν παραμετροποίησης

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά; Αέρια

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...36 DC; (Κατά SELV/PELV)

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 80

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Χρονοκαυστήρηση
ενεργοποίησης

[s]

15; (Επισημαίνεται οπτικά)



Επιτηρητής ροής

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		1
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	400
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...3000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	300
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	μπουτόν	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	M18 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1,5	
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20	





Επιτηρητής ροής

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Υλικά σε επαφή με το μέσο	Hastelloy C-4 (2.4610); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A		
Σύνδεση διεργασίας	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, Τρίχρωμο	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ		

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A

**Σύνδεση**

P = καλώδιο προγραμματισμού για εξ' αποστάσεως βαθμονόμηση