

M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα

-25...80

11



Επιτηρητής ροής

SID10ADBFCOW/LS-100-IRF

Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]		10
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση		Ρελέ
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		1
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Αντοχή επαφών		3 A (250 V AC / 30 V DC); (αριθμός κύκλων μεταγωγής: 20 εκ. μηχανικά; κύκλοι μεταγωγής με φορτίο 3 A: 100.000 ηλεκτρικοί; τύπος απενεργοποίησης: ανοικτή επαφή σε ηρεμία)
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]		3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]		3...100
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]		200...3000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]		200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Επαναληψιμότητα [% του Sr]		1...5
Σημείωση για επαναληψιμότητα		για νερό 5...100 cm/s; 25 °C Εργοστασιακή ρύθμιση
Ολίσθηση θερμοκρασίας [cm/s x 1/K]		0.1; (για νερό 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]		300
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [cm/s]		± 2...± 10; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση)
Υστέρηση [cm/s]		2...5; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση)
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		μπουτόν
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]		-25...100



Επιτηρητής ροής

SID10ADBFKOW/LS-100-IRF

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	18 g (55...2000 Hz)
MTTF [χρόνια]		221
Έγκριση UL	Αριθμός αρχείου UL	E174189

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	286,15
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Σύνδεση διεργασίας	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, Τρίχρωμο
-----------------	--------------------	--------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης
-----------------------	--

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C



Σύνδεση



Σημείωση μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 5 A γρήγορης απόκρισης