


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 εσωτερικό σπείρωμα M18 x 1,5
2 μπουτόν παραμετροποίησης

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο	Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]	-5...10
Τάση λειτουργίας [V]	85...265 AC
Ονομαστική τάση AC [V]	< 240
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Όχι
Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης [s]	15; (Επισημαίνεται οπτικά)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	----------------------------



Επιτηρητής ροής

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση		Ρελέ
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		1
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Αντοχή επαφών		3 A (250 V AC / 30 V DC); (αριθμός κύκλων μεταγωγής: 20 εκ. μηχανικά; κύκλοι μεταγωγής με φορτίο 3 A: 100.000 ηλεκτρικοί; τύπος απενεργοποίησης: ανοικτή επαφή σε ηρεμία)
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...3000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	300
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		μπουτόν
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,276
Διαστάσεις	[mm]	M18 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος		M18 x 1,5
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξειδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Σύνδεση διεργασίας		M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, Τρίχρωμο

Επιτηρητής ροής

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης
-----------------------	---

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.
--------------	---


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C



Σύνδεση

Σημείωση μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 5 A γρήγορης απόκρισης