


Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOA/PH



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Σύνδεση διεργασίας	Ø 23 mm

Εφαρμογή

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-10...50
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	3
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης	[MΩ]	100; (500 V DC)
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	60

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
----------------------------	------------------------

Έξοδοι

Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής
Αριθμός εξόδων ρελέ	1
Αντοχή επαφών	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι



Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOA/PH

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	100...1000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	100...400
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	5
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	747
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	209
Διαστάσεις	[mm]	Ø 23 / L = 142
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	PBT; Τιτάνιο	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 23 mm	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Πράσινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης	
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης: 1, E40048	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOA/PH

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Σημείωση μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 5 A γρήγορης απόκρισης
Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό