


Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23XEE40KG/2M/BS



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας		
		Ø 23 mm
Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	35...65
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	1
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 35
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης	[MΩ]	100; (500 V DC)
Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης	[s]	90
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0...10
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος ροής	[cm/s]	200...2000
Σημείωση για εύρος ροής		= 1...10 V
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	1

Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23XEE40KG/2M/BS

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Βαθμός προστασίας		IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	726

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	219
Διαστάσεις	[mm]	Ø 23 / L = 142
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο
Υλικά σε επαφή με το μέσο		PBT; Τιτάνιο
Σύνδεση διεργασίας		Ø 23 mm

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	LED, Πράσινο

Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης: 1, E40048

Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Κονέκτορας: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

