


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5004

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 εσωτερικό σπείρωμα M18 x 1,5
2 μπουτόν παραμετροποίησης

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar]

300

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]

-25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

20...36 DC; (κατά EN 50178 SELV/PELV; αναφορικά σε UL: "limited voltage" με προστασία υπέρτασης σύμφωνα με UL508)

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

90; (χωρίς φορτίο)

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης [s]

15; (Επισημαίνεται οπτικά)

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1



Επιτηρητής ροής

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]		4...20
Μεγ. φορτίο [Ω]		500
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]		3...60
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις [mm]		M18 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος		M18 x 1,5
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Σύνδεση διεργασίας		M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, δίχρωμη
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		

Σύνδεση

