


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 εσωτερικό σπείρωμα M18 x 1,5
2 μπουτόν παραμετροποίησης

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο	Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	300

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	20...36 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 80
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης [s]	15; (Επισημαίνεται οπτικά)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων	1
--------------------------	---



Επιτηρητής ροής

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής	
Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	400	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300	
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60	
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	200...3000	
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	200...800	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	300	
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]	1...2	
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης [s]	1...2	
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης [s]	1...2	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	μπουτόν	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1,5	
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1,5	
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	Τιτάνιο (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
Σύνδεση διεργασίας	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, Τρίχρωμο

Επιτηρητής ροής

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας



1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



P = καλώδιο προγραμματισμού