


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
--------------------	---------

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar]	5
-------------------------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
---------------------------------	-----

Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής SC0001
---------------------	--

Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]	60
------------------------------------	----

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Αέρια**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	10...2000
-------------------------	-----------

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	10...250
---------------------------	----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	< 5
----------------------	-----

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s]	< 5
----------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	M12 x 1
-----------------	---------



Επιτηρητής ροής αέρα

LTM1202B1A

Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικά σε επαφή με το μέσο	επιφάνεια αισθητήρα: PBT
Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
-----------------------	------------------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Σύνδεση



YE =	Χρώματα κλώνων :
GN =	Κίτρινο
WH =	Πράσινο
	Λευκό