
SL5102

Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M



1 με ποτενσιόμετρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Σύνδεση διεργασίας		Ø 23 mm
Εφαρμογή		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-10...50
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	1
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	50
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης	[MΩ]	100; (500 V DC)
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	60
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Έξοδοι		
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Αριθμός εξόδων ρελέ		1
Αντοχή επαφών		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής		Το ρελέ απενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	100...1000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	100...400
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	5

SL5102

Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M

Χρόνοι απόκρισης			
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60	
Αέρια			
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60	
Λογισμικό / προγραμματισμός			
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90	
Βαθμός προστασίας		IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
MTTF	[χρόνια]	1202	
Έγκριση UL		Αριθμός έγκρισης UL	I029
		Αριθμός αρχείου UL	E174189
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	380	
Διαστάσεις	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο	
Υλικά σε επαφή με το μέσο		PBT; Τιτάνιο	
Σύνδεση διεργασίας		Ø 23 mm	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
		τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης: 1, E40048	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	

SL5102


Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό