




Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 με ποτενσιόμετρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Σύνδεση διεργασίας		Ø 23 mm
Εφαρμογή		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-10...50
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	1
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	50
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης	[MΩ]	100; (500 V DC)
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Έξοδοι		
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Αριθμός εξόδων ρελέ		1
Αντοχή επαφών		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής		Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	100...1000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	100...400
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	5



Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOG/24VDC

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	1294
Έγκριση UL	Αριθμός έγκρισης UL	I029
	Αριθμός αρχείου UL	E174189
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	192,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 23 / L = 142
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	PBT; Τιτάνιο	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 23 mm	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης: 1, E40048	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

SL5105




Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOG/24VDC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
BK =	Μπλε
WH =	μαύρο
	Λευκό