


SM8030



Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής

SMR11XGXFRKG/US-100



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης [l/min]	0,2...250
Σύνδεση διεργασίας	G 1 DN25 Επίπεδη τσιμούχα

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο	Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό
Σημείωση για μέσο	αγωγιμότητα: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ ιξώδες: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-20...90
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16



Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής

SMR11XGXFRKG/US-100

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 80
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	5
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Είσοδοι		
Είσοδοι		μηδενισμός μετρητή
Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		2
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; σήμα συχνότητας; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		2
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	100
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	4...20; (διαβαθμιζόμενο)
Μεγ. φορτίο	[Ω]	500
Παλμική έξοδος		Μετρητής παροχής
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	[l/min]	0,2...250
Περιοχή ένδειξης	[l/min]	-300...300
Ανάλυση	[l/min]	0,1
Σημείο ενεργοποίησης SP	[l/min]	1,6...250
Σημείο απενεργοποίησης rP	[l/min]	0,3...248,7
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP	[l/min]	0...199,9
Αναλογικό τελικό σημείο AEP	[l/min]	50,1...250
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC	[l/min]	0,2...12,5
Τελικό σημείο συχνότητας, FEP	[l/min]	50,1...250
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP	[Hz]	1...10000



Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής

SMR11XGXFRKG/US-100

Επιτήρηση ογκομετρικής ποσότητας ροής		
Μήκος παλμού	[s]	0,002...2
Συντελεστής παλμών		0,01...99990000,00 l
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Εύρος μέτρησης	[°C]	-20...90
Περιοχή ένδειξης	[°C]	-42...112
Ανάλυση	[°C]	0,1
Σημείο ενεργοποίησης SP	[°C]	-19,6...90
Σημείο απενεργοποίησης rP	[°C]	-20...89,6
Αναλογικό αρχικό σημείο	[°C]	-20...68
Αναλογικό τελικό σημείο	[°C]	2...90
Σε βήμα	[°C]	0,1
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Επιτήρηση ροής		
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης)		$\pm (0,8 \% MW + 0,2 \% MEW)$
Επαναληψιμότητα		$\pm 0,2 \% MEW$
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Ακρίβεια	[K]	$\pm 2,5 (Q > 5 \% MEW)$
Χρόνοι απόκρισης		
Επιτήρηση ροής		
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[s]	0...50
Χρόνος απόκρισης	[s]	$< 0,25; (dAP = 0, T09)$
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP	[s]	0...5
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Χρόνος απόκρισης	[s]	15; $(Q > 10 \% MEW, T09)$
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων		υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; Συχνότητα εξόδου; έξοδος ρεύματος/παλμών; Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης; η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
SDCI-Πρότυπο		IEC 61131-9
Προφίλ		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Λειτουργία SIO		Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας		A
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας		3
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας		2



Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής

SMR11XGXFRKG/US-100

Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	6
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1060

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	DIN EN 60947-5-9	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6:	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	114
Έγκριση UL	Αριθμός έγκρισης UL	I014
	Αριθμός αρχείου UL	E174189
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	772,2
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4408/316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; PEEK με ανθρακόνημα; FKM; Centellen	
Σύνδεση διεργασίας	G 1 DN25 Επίπεδη τσιμούχα	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων 1,44", 128 x 128 Pixel
	2 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	MW = Μετρούμενη τιμή
	MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής

SMR11XGXFRKG/US-100

Σύνδεση



	Χρώματα κατά DIN EN 60947-5-2
OUT1:	Έξοδος μεταγωγής Επιτήρηση ογκομετρικής ποσότητας ροής
	Έξοδος μεταγωγής Επιτήρηση θερμοκρασίας
	Παλμική έξοδος μετρητής ποιότητας
	Συχνότητα εξόδου επιτήρηση ογκομετρικής ροής
	Συχνότητα εξόδου Επιτήρηση θερμοκρασίας
	Έξοδος σήματος Μετρητής προεπιλογής
	IO-Link
OUT2:	Έξοδος μεταγωγής Επιτήρηση ογκομετρικής ποσότητας ροής
	Έξοδος μεταγωγής Επιτήρηση θερμοκρασίας
	Αναλογική έξοδος ροή
	Αναλογική έξοδος θερμοκρασία
	Είσοδος μηδενισμός μετρητή
	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό

διαγράμματα και γραφήματα