
SN0105

Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/230VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN

CE

Εφαρμογή		
Εφαρμογή		Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση θερμοκρασίας; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	< 230 AC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	3
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	< 30
Αριθμός καναλιών		1
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		Ρελέ
Αντοχή επαφών		4 A, 250 V AC
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής		Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης θερμοκρασίας		Το ρελέ απενεργοποιείται όταν γίνει υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου		Το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση ρήξης καλωδίου και βραχυκυκλώματος
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα		διακόπτης ολίσθησης
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο

SN0105


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/230VAC

Περιοχή θερμοκρασίας	[°C]	20...100
Επαναληψιμότητα σημείου μεταγωγής / μετρούμενης τιμής	[K]	4
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ρελέ για την επιτήρηση των αγωγών και της θερμοκρασίας, απενεργοποιείται και το ρελέ για την επιτήρηση της ροής.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm²

Σύνδεση



1: Relais Επιτήρηση διακοπής καλωδίου / Επιτήρηση θερμοκρασίας
2: Relais Επιτήρηση ροής
Χρώματα κλώνων :
BN = Καφέ
BU = Μπλε
BK = μαύρο
WH = Λευκό
GY = Γκρι