


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5010 + E40099

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Υψηλή πίεση

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

10...50

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

300

Υγρά

Εφαρμογή

Υψηλή πίεση

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

10...50

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 45

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Χρονοκαθυστέρηση
ενεργοποίησης

[s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1



Επιτηρητής ροής

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		1
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]		2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]		400
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]		100...500
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]		1
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...2
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...2
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		10...50
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξειδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

