


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
--------------------	---------

Εφαρμογή

Μέσο	Υγρά; Επιθετικά μέσα
------	----------------------

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Αντοχή σε πιέσεις [bar]	5
-------------------------	---

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0100
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
-------------------------	---------

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60
---------------------------	--------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	7
----------------------------	---

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	2...20
----------------------	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]	2...20
----------------------	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
-----------	-------------

Διαστάσεις [mm]	M12 x 1
-----------------	---------

Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
-----------------------	---------

Υλικό κατασκευής	PTFE
------------------	------

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
--------------------	---------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

ST1400




Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12AAC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό