

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12ABB

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
--------------------	---------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο	Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0100
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	5...1500
-------------------------	----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12ABB


Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο
GN =	Πράσινο