


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR14AAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: ST2404

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο Υγρά; Επιθετικά μέσα

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 5

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 7

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα Με σπείρωμα

Υλικό κατασκευής PTFE

Σύνδεση διεργασίας G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

ST2400




Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR14AAC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό