


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR14ABA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Μέσο Υγρά; Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Εφαρμογή Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 5...1500

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR14ABA

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό