


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5000 + E40104

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

Ταυ QL 18 / ST DIN 2353

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Υψηλή πίεση

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

300

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 45

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης

[s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής



Επιτηρητής ροής

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	400
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	300
----------------------------	-----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
---------------------------	------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	60 x 41 x 101
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξειδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	Ταυ QL 18 / ST DIN 2353

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
-----------------	--------------------	----------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

