
ST3406

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12AACE1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	5
Υγρά		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS 0100 Ex
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	7
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...20
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...20
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67

ST3406


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12AACE1

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	PTFE
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	

Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
GN =	Πράσινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο