


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5001 + E40096

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

20...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 45

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN



Επιτηρητής ροής



SCR12ABAFNKG/PH

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	400
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης	
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60
Ακρίβεια / αποκλίσεις	
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
Χρόνοι απόκρισης	
Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός	
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Διαστάσεις [mm]	60 x 41 x 83
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού	
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας
	11 x LED
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30
	Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε

BK = μαύρο