


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI2100

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας	Varivent DN25

Εφαρμογή

Εφαρμογή		Αποστειρωμένες-υγιεινές εφαρμογές
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...95
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	20...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 45
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρονοκαυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	----------------------------



Επιτηρητής ροής

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		1
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		1
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]		2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]		400
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]		3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]		3...60
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]		15
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]		1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-20...30
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις [mm]		72 x 41 x 83
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		Varivent DN25
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

