


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας

G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά

Αντοχή σε πιέσεις [bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

26,5...31,6 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 45

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης [s]

< 20

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

AS-i

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]

3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]

3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]

15

Επιτηρητής ροής

SCR12ABAASI /US-100

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
AS-i κατάταξη		
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	1
Αριθμός ID AS-i	[hex]	1
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχες: 2 x AMF 30 Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

