


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5006 + E40107

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

1/2" NPT

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Υψηλή πίεση

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...60

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

300

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

70...140 AC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 40

Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης

[s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Ηλεκτρική σχεδίαση

Ρελέ

Αριθμός ψηφιακών εξόδων

1




Επιτηρητής ροής

SCN12ADBAKOW/LS

Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	300
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)	
Σύνδεση διεργασίας	1/2" NPT	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C



Σύνδεση

