


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5006 + E40096

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

80...140 AC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 40

Χρονοκαυστήρηση
ενεργοποίησης

[s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Αριθμός ψηφιακών εξόδων

1

Λειτουργία εξόδου

ανοικτή επαφή NO



Επιτηρητής ροής

SCR12ABBAKOW/LS

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
---------------------------	------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
-----------------	--------------------	----------

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30 Κατσαβίδι
-----------------------	------------------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C



Σύνδεση

