
ST3005

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12ADB

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου




Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		Υψηλή πίεση
Μέσο		Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	300
Υγρά		
Εφαρμογή		Υψηλή πίεση
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αέρια		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS 0100
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	5...15
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10

ST3005

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12ADB

Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο
GN =	Πράσινο