


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12AAC/US-100-H

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας M12 x 1

Εφαρμογή

Μέσο Υγρά; Επιθετικά μέσα

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 5

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 7

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα Με σπείρωμα

Διαστάσεις [mm] M12 x 1

Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1

Υλικό κατασκευής PTFE

Σύνδεση διεργασίας M12 x 1

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

ST1404



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης


STM12AAC/US-100-H

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό