


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
|--------------------|--------------------------|

**Εφαρμογή**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
|----------|-----------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Μέσο | Υγρά; Αέρια |
|------|-------------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
|-------------------------|----|

**Υγρά**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
|----------|-----------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...120 |
|------------------------|---------|

**Αέρια**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...100 |
|------------------------|---------|

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0100 |
|----------------------------|---------|

**Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης****Υγρά**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
|-------------------------|---------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
|---------------------------|--------|

**Αέρια**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 5...1500 |
|-------------------------|----------|

**Ακρίβεια / αποκλίσεις**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

**Χρόνοι απόκρισης**


|                      |        |
|----------------------|--------|
| Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
|----------------------|--------|



## Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12ZBB/6m

|                                                                                 |     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Υγρά                                                                            |     |                                   |
| Χρόνος απόκρισης                                                                | [s] | 1...10                            |
| Αέρια                                                                           |     |                                   |
| Χρόνος απόκρισης                                                                | [s] | 1...10                            |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                                                          |     |                                   |
| Βαθμός προστασίας                                                               |     | IP 67                             |
| Μηχανικά δεδομένα                                                               |     |                                   |
| Περίβλημα                                                                       |     | Με σπείρωμα                       |
| Υλικό κατασκευής                                                                |     | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
| Σύνδεση διεργασίας                                                              |     | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα          |
| Παρατηρήσεις                                                                    |     |                                   |
| Τμχ συσκευασίας                                                                 |     | 1 τμχ                             |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                         |     |                                   |
| Καλώδιο: 6 m, Σιλικόνη; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> |     |                                   |
| Σύνδεση                                                                         |     |                                   |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | Καφέ             |
| GN = | Πράσινο          |
| WH = | Λευκό            |
| YE = | Κίτρινο          |