

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12ABBE1 6m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
--------------------	---------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
----------	----------------------------

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30
-------------------	-------	----

Υγρά

Εφαρμογή	επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
----------	----------------------------

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0100 Ex
----------------------------	------------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	5...1500
------------------	--------	----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Αέρια

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
-----------	-------------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12ABBE1 6m

Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Περιγραφή σπειρώματος		M12 x 1
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		M12 x 1


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m; 4 x 0,25 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
GN =	Πράσινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο