


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: ST1306

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1,75
--------------------	------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο	Υγρά; Αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...120

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...100
------------------------	---------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0100
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Αέρια


Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	200...1500
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	200...800



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1,75
Περιγραφή σπειρώματος		M12 x 1,75
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		M12 x 1,75
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 6 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Σύνδεση		



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

GN = Πράσινο

WH = Λευκό

YE = Κίτρινο