


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο Υγρά; Επιθετικά μέσα

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 5

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 7

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα Με σπείρωμα

ST2404



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR14AAC/US-100-H

Υλικό κατασκευής	PTFE
Σύνδεση διεργασίας	G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό