


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5000 + E40099

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 45

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης

[s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP



Επιτηρητής ροής



SCR14ABBFPKG/PH

Αριθμός ψηφιακών εξόδων		1	
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2,5	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	400	
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης			
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300	
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60	
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15	
Χρόνοι απόκρισης			
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10	
Λογισμικό / προγραμματισμός			
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...80	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Μηχανικά δεδομένα			
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20	
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)	
Σύνδεση διεργασίας		G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχες: 2 x AMF 30 Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο