


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SI5001 + E40099

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

-25...80

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 45

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης

[s]

< 20

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN



Επιτηρητής ροής

SCR14ABAFNKG/PH

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	400	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300	
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15	
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]	1...10	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)	
Σύνδεση διεργασίας	G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30 Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Επιτηρητής ροής

SCR14ABAFNKG/PH

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε

BK = μαύρο