


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο Υγρά; Επιθετικά μέσα

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 5

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα Με σπείρωμα


ST3400



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12AAC

Υλικό κατασκευής	PTFE
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Σύνδεση	



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο
GN =	Πράσινο