


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Μέσο Υγρά; Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Εφαρμογή Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 5...15

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης


STR12ABB/US-100-H

Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 WH = Λευκό
 YE = Κίτρινο
 GN = Πράσινο