


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12ABBE1/20m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100 Ex

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 100...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης


Χρόνος απόκρισης [s] 1...10



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR12ABBE1/20m

Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
GN =	Πράσινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο