


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας	G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
--------------------	--------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο	Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0100
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	5...1500
-------------------------	----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR34ABA

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας		G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό