


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Σύνδεση διεργασίας | G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
|--------------------|--------------------------|

**Εφαρμογή**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Εφαρμογή                | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
| Μέσο                    | Υγρά; Αέρια                 |
| Θερμοκρασία μέσου [°C]  | -25...80                    |
| Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30                          |

**Υγρά**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Εφαρμογή               | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
| Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80                    |

**Αέρια**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
|------------------------|----------|

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0100 |
|----------------------------|---------|

**Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης****Υγρά**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Περιοχή ρύθμισης [cm/s]   | 3...300 |
| Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60  |

**Αέρια**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 5...1500 |
|-------------------------|----------|

**Ακρίβεια / αποκλίσεις**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|



## Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

STR34ABB/US-100-H

| Χρόνοι απόκρισης        |     |                                   |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| Χρόνος απόκρισης        | [s] | 1...10                            |
| Υγρά                    |     |                                   |
| Χρόνος απόκρισης        | [s] | 1...10                            |
| Αέρια                   |     |                                   |
| Χρόνος απόκρισης        | [s] | 1...10                            |
| Συνθήκες περιβάλλοντος  |     |                                   |
| Βαθμός προστασίας       |     | IP 67                             |
| Μηχανικά δεδομένα       |     |                                   |
| Περίβλημα               |     | Με σπείρωμα                       |
| Υλικό κατασκευής        |     | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
| Σύνδεση διεργασίας      |     | G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα          |
| Παρατηρήσεις            |     |                                   |
| Τμχ συσκευασίας         |     | 1 τμχ                             |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία |     |                                   |

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



### Σύνδεση

