


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα	
Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Εγκατάσταση	Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας	III	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Χρόνοι απόκρισης		
Δυναμική απόκριση T05 / T09	[s]	3 / 8; (κατά DIN EN 60751)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	11415,5
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	80,95
Περίβλημα	Βιδωτός αισθητήρας	
Διαστάσεις	[mm]	M5 / L = 26
Περιγραφή σπειρώματος	M5	
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	1,5
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα	

TS2789



Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

