


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KCKD8 /US/ IV

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: TS2089 ή TS2289

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Εύρος μέτρησης	-40...150 °C	-40...302 °F
----------------	--------------	--------------

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία B)
Μέσο	υγρά και αέρια
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm]	15

Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III
-------------------	-----

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος μέτρησης	-40...150 °C	-40...302 °F
----------------	--------------	--------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Χρόνοι απόκρισης

Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s]	7 / 18; (κατά DIN EN 60751)
---------------------------------	-----------------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	113
Διαστάσεις [mm]	Ø 8 / L = 50
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Διάμετρος αισθητηρίου [mm]	8

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KCKD8 /US/ /V

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, FKM

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

