


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Εύρος μέτρησης	-30...180 °C	-22...356 °F
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα	
Εφαρμογή		
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Εγκατάσταση	Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας	III	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	-30...180 °C	-22...356 °F
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Χρόνοι απόκρισης		
Δυναμική απόκριση T05 / T09	[s]	3 / 8; (κατά DIN EN 60751)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	12683,9
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	159,6
Περιβλήμα	Βιδωτός αισθητήρας	
Διαστάσεις	[mm]	M5
Περιγραφή σπειρώματος	M5	
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	




Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 4 m, Σιλικόνη

Σύνδεση



RD = Χρώματα κλώνων :
Κόκκινο
WH = Λευκό