




Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με αισθητήρα με σπή σύνδεσης για βίδα

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Εύρος μέτρησης	-20...115 °C	-4...239 °F
Σύνδεση διεργασίας	Αισθητήρας επιφανείας 10 x 18 x 48 mm	
Εφαρμογή		
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Εγκατάσταση	Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας	III	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	-20...115 °C	-4...239 °F
Σημείωση για εύρος μέτρησης	Εύρος μέτρησης για εφαρμογές που δεν είναι ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Χρόνοι απόκρισης		
Δυναμική απόκριση T05 / T09	[s]	18 / 42
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Σήμανση ATEX	Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[χρόνια]	14269,4
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	234,5
Περιβλήμα	Αισθητήρας επιφανείας	
Διαστάσεις	[mm]	10 x 18 x 48
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)	
Σύνδεση διεργασίας	Αισθητήρας επιφανείας 10 x 18 x 48 mm	

TS502A



Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με αισθητήρα με
σπή σύνδεσης για βίδα

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, Σιλικόνη

Σύνδεση



RD = Χρώματα κλώνων :
Κόκκινο
WH = Λευκό