


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-500KCKD10-...../US/

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: TS5089

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Εύρος μέτρησης	-40...150 °C	-40...302 °F
----------------	--------------	--------------

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία B)
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	160
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	Κατά την ενσωμάτωση σε σύνδεσμο κωνικού δακτυλίου
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm]	15

Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III
-------------------	-----

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος μέτρησης	-40...150 °C	-40...302 °F
----------------	--------------	--------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια [K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
--------------	-------------------------

Χρόνοι απόκρισης

Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s]	6 / 25; (κατά DIN EN 60751)
---------------------------------	-----------------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	Τμήμα σύνδεσης
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	233,4
Διαστάσεις [mm]	Ø 10
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

**Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό
αισθητήρα**

TS-500KCKD10-...../US/

Διάμετρος αισθητηρίου [mm] 10

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, FKM

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**