


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-250KLKD6-...../US/



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Μέσο	υγρά και αέρια	
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm]	15	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας	III	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Χρόνοι απόκρισης		
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s]	3 / 10; (κατά DIN EN 60751)	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF [χρόνια]	11415,5	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	95,45	
Περίβλημα	Αισθητήρας μέτρησης	
Διαστάσεις [mm]	Ø 6 / L = 45	
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Διάμετρος αισθητηρίου [mm]	6	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-250KLKD6-...../US/

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2,5 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

