


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KLKD06 .../US



1 περιοχή σύνδεσης, δείτε παρατήρηση



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Εύρος μέτρησης	-100...600 °C	-148...1112 °F
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Μήκος εγκατάστασης EL	[mm]	100; (θερμοκρασίες μέσου < 200 °C: 150)
Εφαρμογή		
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Μέσο	υγρά και αέρια	
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης	[mm]	15
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας	III	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Μήκος ράβδου L	[mm]	150
Εύρος μέτρησης	-100...600 °C	-148...1112 °F
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Χρόνοι απόκρισης		
Δυναμική απόκριση T05 / T09	[s]	12 / 34; (κατά DIN EN 60751)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	11415,5
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	87
Διαστάσεις	[mm]	Ø 6
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti) ; PFA/PTFE	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Διάμετρος αισθητηρίου	[mm]	6
Μήκος εγκατάστασης EL	[mm]	100; (θερμοκρασίες μέσου < 200 °C: 150)
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.	

Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KLKD06 .../US

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PTFE; αντοχή σε θερμοκρασία έως 250°C

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

